

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.110

## Teljes CAT 6 rendszer

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.110 - Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)

A komplett hálózati kábel rendező rendszer forradalmasítja a strukturált kábelezést minden hálózati rackben 800 mm mélységtől. A túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen rugós visszahúzóval vissza lehet húzni.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7044.110
Termékleírás	A modern hálózati infrastruktúrák a legnagyobb teljesítményre és a lehető legnagyobb rugalmasságra törekednek a kábelezés során. Ennek egyik alapköve a hálózati kábelrendező (Network Cable Organizer, NCO). A robusztus, 1 U szerelőkeret 24 kábelkazettával van felszerelve, forradalmasítja a klasszikus, strukturált kábelezést a 8-szor gyorsabb szerelés révén.
Előnyei	Rendezettebb kábelezés, így a hálózati switchek-nél nem akadályozott a légáramlás Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni Minden kábel 100%-ban tesztelt, és a megfelelő mérési jegyzőkönyvvel szállítjuk Hozzáférés előlről, ezért ideális a rackekbe történő utólagos beépítéshez is 800 mm mélységtől
Műszaki adatok	CAT 6 kábel, STP 2 x RJ 45 csatlakozó kábelenként árnyékolt RJ 45 csatlakozó aranybevonatú érintkezőkkel Használható kábelhossz kazettánként: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% vörösréz, 250 MHz

# Jellemzők

Alkalmazási területek	Alkalmazható minden hálózati rackben 800 mm mélységtől
Működési elv	Rögzítés az elülső és hátsó 19"-os síkon
Anyag	Szerelőkeret: acéllemez Kazetták: nemesacél, műanyag (POM)
Szín	Szerelőkeret: RAL 9005 Kábel: fekete
Egységcsomag	Teljes CAT 6 rendszer 24 db CAT 6 kazetta Beépítési készlet Rögzítési segédanyagokkal együtt
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Méret	Szélesség: 450 mm Magasság: 44 mm Mélység: 600 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	95 %
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)	10 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11,5 kg
Bruttó tömeg	12 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Termékleírás	DK Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)