

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.301

## Dugaljsáv

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.301 - Dugaljsáv energiaméréssel

A csatlakoztatott fogyasztók áramerősség-felvételének méréséhez, dugaszolóaljzatok: „Schuko“, különböző szerelési lehetőségek.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7240.301
Termékleírás	A beépített kijelzővel rendelkező 7x CEE 7/3 dugaljsáv (F típusú védőérintkezős dugaszolóaljzat) méri az összes csatlakoztatott fogyasztó energiafelhasználását. A 482,6 mm (19") hosszú dugaljsáv a 19"-os szerelőkeretre, a házkeretre, vagy a fali elosztók hátsó részében szerelhető fel. A beépítési szögidom négy különböző pozícióban szerelhető fel és változtatható szerelést biztosít. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben.
Előnyei	Mérési pontosság $\pm 5 \%$
Működési elv	Áram, feszültség, frekvencia, hasznos teljesítmény, hasznos energia és fáziseltolódás mérése
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált Dugaljbetétek: Polikarbonát
Egységcsomag	Dugaljsáv 2 szerelő-szögidom Rögzítési segédanyag Kezelési útmutató 3 m csatlakozókábel (érvéghüvelyek)
Kivitel	Mit Display
Dugaszolóaljzatok	7 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
Méret	Magasság: 45 mm Mélység: 50 mm Hossz: 482,6 mm
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozókábel (típus)	H05VV-F3G1,5 érvéghüvellyel
Rögzítési méret	464,1 mm

## Jellemzők

Névleges üzemi feszültség	230 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség	230 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Beépítési lehetőségek	Építőelemek 25 mm-es raszterrel 482,6 mm-es (19"-os) síkon Szekrénykeret IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
Csatlakozóaljzat tálcájának színe	RAL 7035
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)	10 %...80 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-15 °C...60 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,88 kg
Bruttó tömeg	1,08 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	DK DUGALJSÁV, 7 ALJZAT, MÉRÉSSEL

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat