

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630

CMC III érzékelők

Állapot: 2025.07.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III érzékelők

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7320.630
Kivitel	Szivárgásérzékelő
Termékleírás	A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a buszrendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el Az érzékelőt az optikai elemmel a fenéklemez irányába kell beszerelni Az érzékelő optikai érzékelővel felügyeli a fenéklemezen a folyadék jelenlétét (szivárgás)
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Ház: RAL 7035
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Csatlakozókábel csatlakozóval Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
Csatlakozófelületek	RJ12

Jellemzők

Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Mérési módszer	optikai
Méret	Szélesség: 85 mm Magasság: 20 mm Mélység: 18 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.09
Bruttó tömeg	0.095
Vámtarifaszám	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------