

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 CMC III érzékelők

Állapot: 2026.03.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - CMC III érzékelők

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7320.560
Kivitel	Füstjelző
Termékleírás	A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a buszrendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el A CMC-TC érzékelőt a szekrény felső részébe kell szerelni Az érzékelő a szekrény levegőjében a füstreszecskek jelenlétét érzékeli
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Ház: fehér
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Csatlakozókábel csatlakozóval Szerelő-szögídom Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
Csatlakozófelületek	RJ12

Jellemzők

Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Megjegyzés	Az érzékelőt egy CMC III CAN bus érzékelőn keresztül kell a CMC III-ra csatlakoztatni.
Mérési módszer	Szilikon PIN Fénydióda/GaAs infravörös LED
Méret	Magasság: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,575 kg
Vámtarifaszám	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	CMC III Sensoren, smoke alarm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------