

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.310 Kábelcsatorna

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.310 - Kábelcsatorna TS/TE modellekhez

A különösen nagy sűrűségű berendezésekben történő kábelfektetéshez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7827.310
Termékleírás	Kábelfektetésekhez rendkívül sűrű - pl. hálózati csomóponti - környezetben, az LWL- vagy a rézkábelezés területén. Nagy kapacitás. A kábelvezetés, kábeltartás, csatornázás és keresztkábelezés számos lehetősége biztosítja a maximális portsűrűség feltételeit a legkisebb helyen. Az egyedi, unitoknak megfelelő kábelvezetés lehetővé teszi, hogy az elosztó síkon belül eltekintsünk a rendezőmezőkön keresztül történő további kábelvezetéstől úgy, hogy ugyanakkor minden unitot csatlakozási pontokkal látunk el. A portsűrűség növelése akár 50%-ig. A kábelcsatorna mindkét oldalon pánttal ellátott, levehető csatornafedél mindenkor kényelmes hozzáférést biztosít. Itt a kábelhuzalokat kivehető keresztlécek tartják és biztosítják a kieséssel szemben. A szerelésre a szerelősínek oldalán és a 19"-os elosztó sík profilsínjein és szerelőkeretén egyaránt lehetőség van. Továbbá lehetőség van két csatorna egymásnak háttal történő rögzítésére is.
Anyag	Kábelcsatorna: acéllemez, festett Kábelvezető elemek: Műanyag Elülső takarólemez: alumínium, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Zsanérozott elülső takarólemezzel Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Megjegyzés	A csatornának a 19"-os szerelőkerettel és a TS 8 modellel történő használatakor a belső szerelő sík a kábelcsatorna területén nem áll rendelkezésre. A csatornán belül további kábeltartók rögzíthetők a kábeltartalékok fogadásához és a kábelek rendszernek megfelelő tereléséhez.
Méret	Szélesség: 95 mm Mélység: 235 mm
Magasságegységek	24 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4.7
Bruttó tömeg	5.3
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177597693
ECLASS 8.0	27400604