

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7828.120 C-profilsínek

Állapot: 2026.02.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.120 - C-profilsínek TS-hez, VX SE-hez

Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők.

## Jellemzők

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám           | DK 7828.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Termékleírás       | Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők. |
| Anyag              | Acéllemez                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felület            | Horganyzott                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Egységcsomag       | Rögzítési segédanyagokkal együtt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hossz              | 1 098 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Használható        | Házípus: TS<br>SE<br>Szélesség: = 1.200 mm<br>Mélység: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Csomagolási egység | 4 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettó tömeg        | 3,52 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruttó tömeg       | 3,72 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vámtarifaszám      | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9             | EC000386                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0         | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Termékleírás       | DK C PROFILSÍN, 1098MM, 4DB/CS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |