

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.120

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.120 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.120
Kivitel	1. generáció szellőzős oldalfalakkal
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez Aktív és passzív hálózati komponensek beszerelése a szellőzős ajtók révén lehetséges Cserélhető ajtópánt Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm

# Jellemzők

Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár IPPC raklap
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm
Magasságegységek	47 U
Magasságegységek	47 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	645 mm
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	szellőzős
Terhelhetőség:	5000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	138,7 kg
Bruttó tömeg	146 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Jellemzők

---

Termékleírás

Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK