


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

IT LED rendszer-világítótest

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz

IT szekrényrendszerek és IT házak tökéletes bevilágításához.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7859.000
Kivitel	Védőszigeteléssel, belső biztosítóval (T2A)
Termékleírás	Hálózati szekrény tökéletes bevilágításához.
Előnyei	Manuális vagy automatikus kapcsolás ajtókapcsolóval lehetséges Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben Plug & Play gyorszerelés Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel Azonnal használatra kész a dugaszhoz előkészített csatlakozókábel révén Rögzítés a magassági egységek (unitok) vesztesége nélkül
Anyag	Világítótest háza: extrudált alumínium Világítótest fedél: polikarbonát Világítótestvégek: PC-ABS
Szín	Ház: RAL 7016
Egységcsomag	IT LED rendszer-világítótest Mágneses rögzítőkészlet Rögzítőcsavarokkal együtt

Jellemzők

Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Ajtóhelyzet-kapcsoló
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögzítés Mágneses rögzítés
Beépítési lehetőségek	Csavarok vagy klipszek közvetlenül a VX IT/VX SE profilra TE 8000, IT ház: mágneses rögzítőkészlettel AX, TP: mágneses rögzítőkészlettel AX: sínrel a belső kiépítéshez CEE 7/16 euro csatlakozóval, valamint IEC csatlakozóval történő üzemeltetéshez
Fényáram	600 lm
Fény színe	4000 K (semleges fehér)
Megjegyzés	A dugaszolásra kész csatlakozóvezetékek kizárólag az IT LED rendszer-világítótestekkel használhatók Több informatikai LED rendszer-világítótest kaszkádolása nem lehetséges
Méret	Szélesség: 337 mm Magasság: 55 mm Mélység: 23 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,38 kg
Bruttó tömeg	0,401 kg
Vámtarifaszám	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	DK IT LED rendszer-világítótest

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat