

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.102
Kivitel	1. generáció szellőzős oldalfalak nélkül
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez Aktív és passzív hálózati komponensek beszerelése a szellőzős ajtók révén lehetséges Cserélhető ajtópánt Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm

Jellemzők

Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel IPPC raklap
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	645 mm
Kivitel	oldalfalak nélkül
Design doors	szellőzős
Terhelhetőség:	5000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	78 kg
Bruttó tömeg	88 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK