

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.616

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.616 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.616
Kivitel	2. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal Tetőlemezzel
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek elöl és hátul, mélységében állítható Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul Oldalfalak Csavarozott tetőlemez hátul rejtett kábelbevezetéssel keresztben, valamint középpontos, rejtett kivágással ventilátormodul egyszerű beépítéséhez.
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 600 mm
Magasságegységek	24 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	345 mm
Kivitel	oldalfalakkal
Hátsó ajtós kivitel	Acéllemez ajtó, egyrészes
Elülső ajtós kivitel	Üvegajtó, egyrészes
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 20
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	60 kg
Bruttó tömeg	60,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Jellemzők

Termékleírás

TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, SzéMaMé 600x1200x600 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK