

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.738 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.738
Kivitel	2. generáció szétszerelhető szellőzős oldalfalakkal
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek elől és hátul, mélységében állítható Szétszerelhető Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm

Jellemzők

Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval Szekrényváz, szétszedhető, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul Oldalfalak Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalón a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
19"-os rögzítés	szétszerelhető
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	szellőzős
Hátsó ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	104,5 kg
Bruttó tömeg	114,5 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

Jellemzők

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

Termékleírás

TX CableNet, szellőzős ajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, ház szétszerelhető, SzéMaMé 800x2000x800 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------