

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.738

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.738 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.738
Kivitel	2. generáció szétszerelhető szellőzős oldalfalakkal
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek elöl és hátul, mélységében állítható Szétszerelhető Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm

# Jellemzők

Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval Szekrényváz, szétszedhető, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul Oldalfalak Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalón a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
19"-os rögzítés	szétszerelhető
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	szellőzős
Hátsó ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	104,5 kg
Bruttó tömeg	114,5 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27180207

---

Termékleírás

TX CableNet, szellőzős ajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, ház szétszerelhető, SzéMaMé 800x2000x800 mm, RAL 7035

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat