

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.141 PDU basic

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.141 - PDU basic

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.141
Kivitel	PDU Basic
Termékleírás	Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre).
Előnyei	Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Anyag	Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált Dugaljak: műanyag
Egységcsomag	Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhöz Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók	3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható Más házszín lehetséges

Jellemzők

Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.895 mm
Dugaljak száma és típusa	36 x C13 / 6 x C19
Névleges üzemi feszültség	400 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)	32 A
Névleges teljesítmény	22 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 2.000 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,3 kg
Bruttó tömeg	6,66 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762

Jellemzők

ECLASS 8.0

27142604

Termékleírás

PDU Basic, 32A/3P CEE 36xC13 + 6x C19

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat