


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.812 PDU UK basic

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.812 - PDU UK basic

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.812
Kivitel	Basic UK
Termékleírás	Csúcsmínőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kivittől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez.
Előnyei	Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok	A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil Dugaljak: műanyag
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók	3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkal, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkal, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 845 mm
Dugaljak száma és típusa	12 x BS 1363

# Jellemzők

Dugaszolóaljzatok	12 x BS 1363
Névleges áramerősség (max.)	13 A
Névleges teljesítmény	3 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	UK
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.200 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.200 mm Házípus: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,8 kg
Bruttó tömeg	3,1 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	DK PDU UK, basic, kompakt alap áramelosztás, SzéxHoxMé: 44x845x70 mm, 12x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat