

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175

AX kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2025.06.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - AX kompakt kapcsolószekrény BMW AG

Csoport standard

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautó gyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.

Jellemzők

Cikkszám	AX 7993.175
Termékleírás	Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.
Anyag	Acéllemez
Szín	Ház: RAL 7035 Lábazat: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	Tető, hátul négy rögzítőfurattal tartókarrendszerhez, záródugóval fedve, belül merevítőlemezzel és négy db M6 szegecsanyával a tetőlemez furatmintája alatt Ajtó felszerelt 2435.100 komfortfogantyúval, 2466.000 kéttollú zárbetéttel Fenéklemez kivágással a kábelbevezetéshez, lefedve kefebetétes, osztott fenéklemezzel 2820.082 cikksz. 200 mm magas lábazat, négy sarokelem, elől két 100 mm magas takarólemez, hátul egy 200 mm magas takarólemez jobb és bal oldalon egy-egy 200 mm magas 2820.420 lábazati takarólemez van beszerelve Az ajtó az alsó földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve A tetőmerevítő a felső földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve egy 2412.316 földelőszalag a földelőpontra felszerelve, amelyet az ügyfélnek még a felszerelendő Lütze szerelőkerettel össze kell kötnie szerelőlap nélkül LED rendszervilágítás 2500.220 (mellékelve) Csatlakozóvezeték 2500.220 a LED rendszer-világítótest betáplálásához (mellékelve) Ajtókapcsoló, 2817.000 (a csomagban mellékelve) Szerelő szögidom, 4597.000, az ajtókapcsoló felszereléséhez (mellékelve)
Alkalmazási területek	24 V-os elosztó
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 900 mm Mélység: 400 mm
Magasság lábazattal együtt	1 100 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	50
Bruttó tömeg	52.8
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177960114