

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.176

AX kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2025.12.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.176 - AX kompakt kapcsolószekrény BMW AG

Csoport standard

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautó gyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.

Jellemzők

Cikkszám	AX 7993.176
Termékleírás	Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.
Anyag	Acéllemez
Szín	Ház: RAL 7035 Lábazat: RAL 9005
Egységcsomag	Tető, hátul négy rögzítőfurattal tartókarrendszerhez, záródugóval fedve, belül merevítőlemezrel és négy db M6 szegecsanyával a tetőlemez furatmintája alatt Ajtó felszerelt 2435.100 komfortfogantyúval, 2466.000 kéttollú zárbetéttel Feneklemez kivágással a kábelbevezetéshez, lefedve kefebetétes, osztott feneklemezrel 2820.082 cikksz. 200 mm magas lábazat, négy sarokelem, elől két 100 mm magas takarólemez, hátul egy 200 mm magas takarólemez jobb és bal oldalon egy-egy 200 mm magas 2820.420 lábazati takarólemez van beszerelve Az ajtó az alsó földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve A tetőmerevítő a felső földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve egy további 2412.316 földelőszalag a tetőmerevítés földelőpontjától hátrafelé a szerelőlemezre van szerelve Szerelőlap: horganyzott
Alkalmazási területek	4001V-os elosztó

Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 900 mm Mélység: 400 mm
Magasság lábazattal együtt	1 100 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	63
Bruttó tömeg	65.2