

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8215.000

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8215.000 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Alapszekrény

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemézzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.



Jellemzők

| | |
|----------|---|
| Cikkszám | VX 8215.000 |
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemézek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemézek: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 500 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 1.099 mm x 1.096 mm |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védetség | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 2 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 114,86 kg |
| Bruttó tömeg | 125,8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 310,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Jellemzők

Termékleírás

VX szekrény, 1200x1200x500mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Tanúsítványok

Felület

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration