

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.450 Kereszttartó

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.450 - Kereszttartó VX, TS, VX SE, TP, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elöl és hátul 138 mm-rel túlnyúlik.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 8601.450
Termékleírás	A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elöl és hátul 138 mm-rel túlnyúlik. A hátsó rész mélyebb szekrényeknél kijebb húzható és ismét becsavarozható. A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elöl és hátul. A görgők és szintező lábak a felhegesztett M12-es anyákra rögzíthetők.
Előnyei	A stabilitás növelése érdekében Házmélység szerint beállítható
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 7015
Egységcsomag	1 db balos kereszttartó 1 db jobbos kereszttartó
Beépítési lehetőségek	A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elöl és hátul A Blue e+ chiller esetében a kereszttartó használható lábazati elemként

# Jellemzők

Megjegyzés	Ügyeljen a kellően biztonságos állásra és a feldőlés elleni védelemre!
Méret	Magasság: 70 mm
Használható	Házípus: VX TS VX SE TP PC IW Mélység: = 400 mm = 500 mm
Megfelelő mélység	400 mm 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,483 kg
Bruttó tömeg	7,66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	TS Állítható kereszttartó, 400/500 mm mélységhez