

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.250

## VX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.250 - VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén



## Jellemzők

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cikkszám                            | VX 8618.250   |
| Kivitel                             | profilfélhengerhez  |
| Előnyei                             | A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez<br>Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén |
| Anyag                               | Cink présöntvény  |
| Szín                                | RAL 7035  |
| Megjegyzés a cikkszámhoz            | 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek beépítéséhez előkészítve   |
| Zár                                 | Zár kivitel: Előkészítve 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, vagy 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez                                       |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | VX<br>VX IT   |

## Jellemzők

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>3 típus<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus |
| Csomagolási egység            | 1 db  |
| Nettó tömeg                   | 0,68 kg   |
| Bruttó tömeg                  | 0,686 kg  |
| Vámtarifaszám                 | 83024110  |
| ETIM 9                        | EC000327  |
| ECLASS 8.0                    | 27409217  |
| Termékleírás                  | VX komfortfogantyú profilfélhengerhez, RAL7035        |

## Jóváhagyások

---

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA |
|--------------|--|