

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410 Kábeltartó sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.410
Termékleírás	Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag	Acél
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek	In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek	In enclosure width 600 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	600 mm házszélességbe a belső kiépítéshez való sínnel, fenéklemez kiépítéshez való sínnel együtt
PC beépítési lehetőségek	In enclosure width 600 mm, in the base
IW beépítési lehetőségek	In enclosure width 600 mm, in the base
VX lábazat beépítési lehetőségek	600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél	600 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek	600 mm lábazatszélességbe
Használható	AX lábazati rendszer VX lábazati rendszer VX lábazati rendszer, nemesacél

Jellemzők

Méret	Hossz: 554 mm
Használható	Házípus: VX VX SE PC IW AX CX alsó pultrész CX álló pult Szélesség: = 600 mm
Megfelelő a szélességhez	600 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,8 kg
Bruttó tömeg	3,161 kg
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	VX kábelrögzítő sín, 600mm, 2db/cs