

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

14 x 39 mm-es rendszersín

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - 14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.



Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 8619.710 |
| Termékleírás | Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Distance between fixing points | 375 mm |
| Megfelelő az ajtószélességhez | 500 mm |
| VX beépítési lehetőségek | In door width 500 mm |
| VX SE beépítési lehetőségek | In door width 500 mm |
| AX beépítési lehetőségek | In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 1000 mm házszélességbe, záras ajtóba |
| Nemesacél AX beépítési lehetőségek | 500 mm házmagasságba 400 mm házszélességbe |
| Műanyag AX beépítési lehetőségek | In door width 500 mm |

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| 3 részes AX, beépítési lehetőségek | 573 mm házmélységbe |
| CX beépítési lehetőségek | Pult felsőrészbe és pult középrészbe, mélységbe a CX belső kiépítéshez való sínnel együtt Pult alsó részbe, 500 mm házmélységbe In door width 500 mm |
| TP beépítési lehetőségek | In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD |
| Szerelési utasítás | AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt |
| Megjegyzés | A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség |
| Használható | Házípus: VX VX SE TP AX Műanyag AX AX fali ház, 3 részes CX álló pult CX pultrendszer Suitable for width or height or depth: 500 mm |
| Csomagolási egység | 4 db |
| Nettó tömeg | 0,8 kg |
| Bruttó tömeg | 0,92 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 6,17 |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Termékleírás | VX rendszersín, 15x39mm, 500mm, 4db/c |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration