


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.021

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.021 - Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz

Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.021
Termékleírás	Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
Anyag	Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas 4 db sarok takarás 1 db sorolófedél 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizálásához, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret	Magasság: 200 mm
Használható	Házípus: VX Szélesség: = 400 mm
Tömeg/cs. e.	5,42 kg

Jellemzők

Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,22 kg
Bruttó tömeg	5,42 kg
Vámtarifaszám	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX 25 lábazati elem, 400x200mm, 2db/cs

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------