

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

**Nemesacél lábazati sarokelem
elülső és hátsó lábazati
takaróelemmel, 200 mm**

Állapot: 2026.06.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.060 - Nemesacél lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm

Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.060
Termékleírás	Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
Anyag	Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Sarok- és sorolófedél: műanyag
Felület	Takarólemez: egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Egységcsomag	4 db lábazati sarokelem 4 db sarok takarás 1 db sorolófedél 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret	Magasság: 200 mm
Használható	Szélesség: = 600 mm

Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Tömeg/cs. e.	9,16 kg
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6,8 kg
Bruttó tömeg	7,06 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX LÁBAZATI ELEM,E-H, 600x200MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------