

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.090

Lábazati takarólemezek, szellőzős

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.090 - Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez

A kapcsolószekrény lábazon keresztül történő szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó alkalmazásoknál, amelyeknél a kapcsolószekrény-fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, és ezzel a megoldással a kapcsolószekrényben hatékonyabb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből a levegő kiáramlásához tetőemelő megoldások, valamint speciális, szellőzőnyílással rendelkező tetőlemezek is léteznek. 200 mm lábamatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek előre, hátra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.090
Termékleírás	A kapcsolószekrény lábazon keresztül történő szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó szekrényeknél, amelyeknél a fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, és ezzel a megoldással a kapcsolószekrényben nagyobb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből a levegő kiáramlásához tetőemelő megoldások, valamint speciális, szellőzőnyílással rendelkező tetőlemezek is léteznek. 200 mm lábamatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek előre, hátra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX TX CableNet Szélesség/mélység: 600 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1, 12
Tömeg/cs. e.	1,3 kg
Csomagolási egység	2 db

Jellemzők

Nettó tömeg	1 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX lábazati elem, szellőzős, 100x600m

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTFA
--------------	------------------