


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.024

# Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.024 - Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez.



## Jellemzők

|              |   |
|--------------|---|
| Cikkszám     | VX 8660.024   |
| Előnyei      | Megbízható – nagyon stabil lábazat<br>Rugalmas – számos belső kiépítési lehetőség a VX tartozékokkal<br>Egyszerű – az összesorolás helyén egy síkban van a lezárás  |
| Anyag        | Lábazati sarokelem: acéllemez<br>Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez<br>Sarok- és sorolófedél: műanyag   |
| Szín         | RAL 9005  |
| Egységcsomag | 4 db sarok takarás<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt<br>4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas<br>1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas<br>2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas |
| Megjegyzés   | Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez   |
| Méret        | Magasság: 200 mm  |

# Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Használható                   | Házípus: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Szélesség: = 1.000 mm |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>12-es típus  |
| Tömeg/cs. e.                  | 10,2 kg  |
| Csomagolási egység            | 2 db   |
| Nettó tömeg                   | 10,232 kg  |
| Bruttó tömeg                  | 10,239 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)       | 34,76 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz   | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján   |
| Vámtarifaszám                 | 94039910   |
| ETIM 9                        | EC000721   |
| ETIM 8                        | EC000721   |
| ECLASS 8.0                    | 27182003   |
| Termékleírás                  | VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1000 mm, acéllemez                      |

# Jóváhagyások

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL - FTTA |
| Magyarázatok | PCF-declaration  |