

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.753 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.753 - Kábelcsatorna

Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Cikkszám | TS 8800.753 |
| Kivitel | szerelőlapokhoz VX rendszerfuratokra történő felszereléshez |
| Termékleírás | Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján. |
| Anyag | Kemény PVC Nehezen gyúlékony, önkioltó Hőálló +60 °C-ig |
| Szín | RAL 7030 szerű |
| Egységcsomag | Kábelcsatorna fedéllel |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Beépítési lehetőségek | Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez Ha a szerelőlapot hátul a szekrénykerettel egy síkban kell beépíteni (beépítési pozíció ± 0 mm), akkor a vízszintesen felépített kábelcsatornák a szekrényprofilra szerelt kábelcsatornákkal egy síkban zárják le a síkot |
| Megjegyzés | Rövidíthető más méretekhez. |

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Méret | Szélesség: 80 mm Mélység: 80 mm Hossz: 2.000 mm |
| Csomagolási egység | 12 db |
| Nettó tömeg | 17,88 kg |
| Bruttó tömeg | 18,72 kg |
| Vámtarifaszám | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Termékleírás | TS KÁBELCSATORNA, 2000MM, 80x80MM, 12KLT |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|---|