

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - TS 8 sorolható rendszerek EMV szekrények

A TS 8 sorozat nagyszekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8808.750
Termékleírás	A TS 8 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a VDE által tanúsított, magas frekvenciákat jól tompító kivitelben kínálja.
Termékváltozás	Az acéllemez korábbi alumínium-cink bevonatát cink-magnézium bevonatra cseréltük. Az előnyök: fejlettebb formázási lehetőségek, jobb korróziós ellenállás és egységesebb megjelenés.
Anyag	Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz: üres Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott Fenéklemez: horganyzott Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Hátfal Tetőlemez Fenéklemezek Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating az UL 50E szerint	Type 1
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Megjegyzés	Sorolt szekrényekhez az EMC sorolószigetelés szükséges
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	130,15 kg
Bruttó tömeg	137 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	EMV TS8 szekrény 800*2000*800mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV-GL UL + C-UL (listed)
--------------	------------------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK