

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - TS 8 sorolható rendszerek EMV szekrények

A TS 8 sorozat nagyszekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

Jellemzők

| | |
|----------------|---|
| Cikkszám | TS 8808.750 |
| Termékleírás | A TS 8 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a VDE által tanúsított, magas frekvenciákat jól tompító kivitelben kínálja. |
| Termékváltozás | Az acéllemez korábbi alumínium-cink bevonatát cink-magnézium bevonatra cseréltük. Az előnyök: fejlettebb formázási lehetőségek, jobb korróziós ellenállás és egységesebb megjelenés. |
| Anyag | Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz: üres Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott Fenéklemez: horganyzott Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Hátfal Tetőlemez Fenéklemezek Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm |
| Megjegyzés | Sorolt szekrényekhez az EMC sorolószigetelés szükséges |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 130,15 kg |
| Bruttó tömeg | 137 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | EMV TS8 szekrény 800*2000*800mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | DNV UL + C-UL (listed) |
|--------------|---------------------------|

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK