

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.705 RiLineX készüléktartó

Állapot: 2026.06.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.705 - RiLineX készüléktartó érintkezőrendszer nélkül

RiLineX készüléktartó 45 mm szélességben RiLineX és 60 mm-es gyűjtősínplatformokhoz, érintkezőrendszer nélkül. Ideális, ha a szélesebb készülékeket a panelre kell rögzíteni.



Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | RX 9360.705 |
| Kivitel | érintkezőrendszer nélkül |
| Előnyei | Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése Opcionális készülék-eltolás elleni védelem Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát Rápattintos szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra |
| Anyag | Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 9005 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Méret | Szélesség: 45 mm Magasság: 239,4 mm Mélység: 36,2 mm |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Megfelelő gyűjtősínekhez | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Gyűjtősínrendszerhez megfelelő | RiLineX RiLine60 |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Tartósínek száma | 1 |
| Névleges feszültség | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Csomagolási egység | 4 db |
| Nettó tömeg | 1,16 kg |
| Bruttó tömeg | 1,2 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 7,39 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Termékleírás | RX készüléktartó, Szé: 45 mm, érintkezőrendszer nélkül |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration |