

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004 RiLineX biztosítótartó

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX biztosítótartó

Kompakt RiLineX biztosítótartó, CC osztály, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. CC osztályú hengeres biztosítókhoz (30 A) optikai LED biztosítófelügyelettel. A hengeres biztosító biztonságos érintkezése céljából a készülék speciális biztosítótartóval rendelkezik, amely nyitott állapotban lezárható, és zárt állapotban plombálható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 6 mm<sup>2</sup> méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával. Elektronikus biztosítófelügyelettel.



## Jellemzők

Cikkszám	RX 9364.004
Előnyei	Rápattintos szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra Class CC biztosítóhoz az UL 248-4 szerint UL-listed jóváhagyás az UL 4248 szerint Innovatív kifordító mechanizmus, egyes biztosítóbetétek szelektív cseréje lehetséges Jól hozzáférhető push-in csatlakozók az alsó részen Biztosító kivételéhez használható szerszám a csomagban mellékelve Lezárható és plombálható elektronikus biztosítófelügyelettel
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
General colour	RAL 9005 RAL 35745

## Jellemzők

Névleges áramerősség (max.)	30 A
Csatlakozás módja (elektromos)	Direkt rugós sorkapocs
Névleges üzemi feszültség	600 V AC
UL elektromos értékek (SCCR)	200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 27 mm Magasság: 263 mm Mélység: 123,5 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Biztonsági betétek	Class CC
A következő biztosítótípushoz (Class)	CC osztályú biztosító
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,2 kg
Bruttó tömeg	1,406 kg
Vámtarifaszám	85369095

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------