

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.106

## Részajtó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.106 - Részajtó VX rendszerhez

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

## Jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám                          | SV 9682.106  |
| Termékleírás                      | Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre. |
| Anyag                             | Acéllemez, 2 mm  |
| Felület                           | Struktúralakk  |
| Szín                              | RAL 7035   |
| Egységcsomag                      | Részajtó<br>Elválasztó lécz<br>Zsanérok<br>Zárrészek<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Megjegyzés                        | A részajtók nyílásszöge max. 130°  |
| Zár                               | Zárak száma: 2   |
| Méret                             | Szélesség: 1.000 mm<br>Magasság: 600 mm  |
| Használható                       | Szélesség: = 1.000 mm  |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 54  |
| Csomagolási egység                | 1 db   |
| Nettó tömeg                       | 11,6 kg  |
| Bruttó tömeg                      | 12,6 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)           | 48 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Jellemzők

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC000747   |
| ECLASS 8.0                  | 27182204   |
| Termékleírás                | SV RÉSZAJTÓ SZxMA 1000x600 MM  |

## Jóváhagyások

---

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|------------------------------|