


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1013.600

Armadietti compatti AE

Stato: 20/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1013.600 - Armadietti compatti AE Acciaio inox

Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | AE 1013.600 |
| Materiale | Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta/e Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 4X |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 500 mm Altezza: 500 mm Profondità: 300 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 449 mm x 470 mm |
| Numero di porte | 1 |
| Numero di chiusure | 2 |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm Material lock: Pressofusione di zinco, nichelata |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 17,48 kg |
| Peso lordo | 19,8 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | AE Armadietto compatto, LxAxP: 500 x 500 x 300 mm, acciaio inox 1.4301, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |