## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 1305.600 Armadio compatto HD, monoporta

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




## HD 1305.600 - Armadio compatto HD, monoporta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni







#### Caratteristiche

Codice prodotto	HD 1305.600
Esecuzione	Contenitori Hygienic Design
Product modification	L'armadio compatto HD, a porta singola, a partire da giugno 2020 viene fornito con la nuova piastra di montaggio dell'armadio compatto AX.
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
	Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
	Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug
	Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA
	< 0,8 μm
	Piastra di montaggio: zincata
	Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati
	Porta con guarnizione sostituibile
	Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
	Piastra di montaggio

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 390 mm
	Altezza frontale: 550 mm
	Altezza posteriore: 669 mm
	Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L	330 mm x 475 mm
x A)	
Angolo di apertura della porta	125°
Codice IK	IK08
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo	IP 66
IEC 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Confezione	1 pz.
Peso netto	15
Peso lordo	17
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177967458
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025