

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1016.600

## Armadietti compatti AE

Stato: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1016.600 - Armadietti compatti AE Acciaio inox

Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

## Caratteristiche

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                          | AE 1016.600                                                                                                                                                                     |
| Materiale                                | Contenitore: acciaio inox<br>Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio<br>Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie                               | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm<br>Piastra di montaggio: zincata                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura            | Contenitore con porta/e<br>Piastra di montaggio<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm                                                                                                |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                           |
| Codice IK                                | IK08                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                               | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.000 mm<br>Profondità: 300 mm                                                                                                                    |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 739 mm x 955 mm                                                                                                                                                                 |
| Numero di porte                          | 1                                                                                                                                                                               |
| Numero di chiusure                       | 2                                                                                                                                                                               |
| Chiusura                                 | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 2<br>Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm<br>Material lock: Pressofusione di zinco, nichelata             |
| Materiale di base                        | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                                  |

# Caratteristiche

|                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione              | 1 pz.                                                                                                                                 |
| Peso netto              | 50,3 kg                                                                                                                               |
| Peso lordo              | 54,56 kg                                                                                                                              |
| Codice tariffa doganale | 94032080                                                                                                                              |
| ETIM 9                  | EC000261                                                                                                                              |
| ETIM 8                  | EC000261                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0              | 27180101                                                                                                                              |
| Descrizione prodotto    | AE Armadietto compatto, LxAxP: 800 x 1000 x 300 mm, acciaio inox 1.4301, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo |

# Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |