

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Armadio compatto HD, doppia porta

Stato: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - Armadio compatto HD, doppia porta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni



Caratteristiche

Codice prodotto	HD 1319.600
Esecuzione	Contenitori Hygienic Design
Materiale	Contenitore e porte: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Insero di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione iniettata Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 1.010 mm Altezza frontale: 1.250 mm Altezza posteriore: 1.480 mm Profondità: 400 mm

Caratteristiche

Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	945 mm x 1.175 mm
Angolo di apertura della porta	125°
Codice IK	IK08
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Confezione	1 pz.
Peso netto	91,2 kg
Peso lordo	92,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	HD armadi compatti LAP: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, con porta incernierata e guarnizione in silicone

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK

PCF-declaration