


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1432.000

Armadi compatti AX Plastic

Stato: 18/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1432.000 - Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.



Caratteristiche

Codice prodotto	AX 1432.000
Esecuzione	senza vetro d'ispezione
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello anti-pioggia integrato

Caratteristiche

Nota	Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Classe di isolamento	II (a 1000 V AC)
Codice IK	IK09
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Altezza: 350 mm Profondità: 150 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	155 mm x 275 mm
Angolo di apertura della porta	130°
Numero di chiusure	1
Materiale di base	Plastica
Norme	Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,54 kg
Peso lordo	4,74 kg
Codice tariffa doganale	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX Plastic, LxAxP: 250x350x150 mm, senza vetro d'ispezione

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificati	Pressure load Negative Certificate Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK