

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1549.000

# Contenitori E-Box KX, lamiera d'acciaio

Stato: 18/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1549.000 - Contenitori E-Box KX, lamiera d'acciaio

Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | KX 1549.000   |
| Descrizione prodotto          | Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura. |
| Materiale                     | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato  |
| Superficie                    | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio: zincata                        |
| Colore                        | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta<br>Piastra di montaggio<br>Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm<br>Cerniera 180°                                       |
| Protection category NEMA      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |

# Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66  |
| Type rating secondo UL 50E               | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Codice IK                                | IK08   |
| Dimensioni                               | Larghezza: 200 mm<br>Altezza: 200 mm<br>Profondità: 120 mm   |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 175 mm x 185 mm  |
| Spessore contenitore                     | 1,25 mm  |
| Spessore porta                           | 1,25 mm  |
| Spessore piastra di montaggio            | 2 mm   |
| Chiusura                                 | Numero di chiusure: 1  |
| Materiale di base                        | Lamiera d'acciaio  |
| Confezione                               | 1 pz.  |
| Peso netto                               | 2,437 kg   |
| Peso lordo                               | 2,637 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                  | 10,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF           | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale                  | 84879059   |
| ETIM 9                                   | EC000261   |
| ETIM 8                                   | EC000261   |
| ECLASS 8.0                               | 27180101   |
| Descrizione prodotto                     | KX contenitore E-Box, LXAXP 200X200X120 mm, Lamiera d'acciaio, con Piastra di Montaggio, con Porta                   |

# Approvazioni

---

Approvazioni

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificati

Grado di protezione

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore  
Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK  
PCF-declaration