

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1579.500

Contenitori E-Box EB

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1579.500 - Contenitori E-Box EB

Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | EB 1579.500 |
| Materiale | Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta incernierata Cerniera 180° Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm Altezza: 800 mm Profondità: 155 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 275 mm x 785 mm |
| Spessore contenitore | 1,38 mm |
| Spessore porta | 1,25 mm |
| Spessore piastra di montaggio | 2 mm |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 12,145 kg |
| Peso lordo | 12,784 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | EB E-Box, LxAxP: 300 x 800 x 155 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, con porta |

Approvazioni

| | |
|--------------|--|
| Approvazioni | C-UL UL UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |