Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2261.240

Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 5/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2261.240 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.







Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2261.240
Esecuzione	Contenitori da parete IT
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E Maniglia Comfort Mini
Unità di altezza	12 HE

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 612 mm Profondità: 473 mm
Profondità di installazione	420 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 551 mm
Profondità parte incernierata	316 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Numero di chiusure	1
Capacità di carico statico della parte incernierata	600 N
Capacità di carico statico della parete	200 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione	1 pz.
Peso netto	34
Peso lordo	34.833
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983366
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025