

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2271.605

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2271.605 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	EL 2271.605
Esecuzione	Contenitori da parete IT con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata) Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza	21 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.012 mm Profondità: 473 mm
Profondità di installazione	420 mm

Caratteristiche

Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 949 mm
Profondità parte incernierata	316 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	485 mm x 965 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	750 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	53,2 kg
Peso lordo	56 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Descrizione prodotto	EL contenitore da parete 3 parti 21HE

Approvazioni

Approvazioni	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	---