Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2262.130

Armadi compatti da parete AX in 3 parti


Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2262.130 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.







Caratteristiche

Unità di altezza	21 HE
	Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti
	Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E
	Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm
	Porta trasparente Design
	fissa
	frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione
	Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore
	Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
	·
Superficie	Verniciatura a polvere
	Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Esecuzione	Contenitori da parete IT
Codice prodotto	AX 2262.130

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.012 mm Profondità: 373 mm
Profondità di installazione	320 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 951 mm
Profondità parte incernierata	216 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Numero di chiusure	1
Capacità di carico statico della parte incernierata	750 N
Capacità di carico statico della parete	250 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort e blocco di chiusura su due punti Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione	1 pz.
Peso netto	43
Peso lordo	44
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983328
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025