

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.861

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 14/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.861 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                           | SZ 2411.861  |
| Vantaggi                                  | Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.<br>Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi |
| Materiale                                 | Ottone<br>Guarnizione: CR/NBR  |
| Superficie                                | Nichelata  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)  |
| Dimensioni                                | Altezza: 52 mm   |
| Filettatura                               | M50 x 1,5  |
| Lunghezza filettatura                     | 9 mm   |
| Diametro min. cavo                        | 27 mm  |
| Diametro cavi max                         | 38 mm  |
| Range temperatura di esercizio            | -40 °C...100 °C  |
| torque                                    | 35 Nm  |
| Passo                                     | 58 mm  |
| Dimensioni                                | Filettatura: M50 x 1,5<br>Lunghezza filettatura: 9 mm  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |

# Caratteristiche

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Confezione              | 2 pz.  |
| Peso netto              | 0,6 kg   |
| Peso lordo              | 0,678 kg   |
| Codice tariffa doganale | 74198090   |
| ETIM 9                  | EC000441   |
| ETIM 8                  | EC000441   |
| ECLASS 8.0              | 27149109   |
| Descrizione prodotto    | SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M50 X 15 per Diametro Cavi 27-38 mm |

# Approvazioni

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>VDE                                     |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |