

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Armadio di grandi dimensioni

Stato: 22/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Armadio di grandi dimensioni HD

L'armadio HD di grandi dimensioni è la soluzione modulare per ambienti sensibili all'igiene che necessitano di una pulizia regolare e approfondita.



Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | HD 4000.285 |
| Materiale | Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio |
| Superficie | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010) |
| Parti incluse nella fornitura | Telaio dell'armadio con fondo-parete posteriore saldati Porta con guarnizione sostituibile Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Battente intermedio avvitato |
| Opzioni | Basamento HD regolabile |
| Dimensioni | Larghezza: 1.200 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 500 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 1.099 mm x 1.696 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Angolo di apertura della porta | 125° |
| Codice IK | IK08 |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4X Type 12 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 148 |
| Peso lordo | 149 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177967960 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|