

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132

Wire Station WS 540

Stato: 2/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.132
Esecuzione	Wire Terminal Edition
Descrizione prodotto	Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
Vantaggi	<p>Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm</p> <p>Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio</p> <p>Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal</p> <p>Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale</p> <p>Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring</p> <p>In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie</p> <p>Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate</p> <p>Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili</p>

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza Cavo di alimentazione di 7 m Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante 1 Wire Station WS 540 2 ripiani 1 supporto per apparecchi, a sinistra 1 fissaggio per monitor 1 lampada da lavoro a LED 4 sostegni, verticali 4 adattatori angolari 1 porta PC mini 1 supporto magazzino 1 canalina di alimentazione, 5 prese 1 cestino per scarti 1 supporto per scatole portafili, sinistra 1 supporto pacchetto fili, destra, 1 supporto per bobine fili, sinistra 1 supporto per bobine fili, destra 1 guidafilo sostegno, verticale
Indicazioni per il montaggio	Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
Tensione in ingresso	230 V AC, 50 Hz
Altezza di lavoro	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	sì
Applicazioni tipiche	Da utilizzare in combinazione con Rittal Wire Terminal WT
Confezione	1 pz.
Peso netto	173.8
Peso lordo	242.3
Codice tariffa doganale	84571090
EAN	4028177963641
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità