

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140

Corpo illuminante Comfort

Stato: 12/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - Corpo illuminante Comfort

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SZ 4139.140 |
| Esecuzione | senza interruttore di posizione della porta |
| Parti incluse nella fornitura | Corpo illuminante Comfort Tipo lampada Copertura del corpo illuminante Materiale di fissaggio |
| Potenza nominale assorbita | 14 W |
| Ballast | Alimentatore EVG |
| Possibilità di collegamento | Alimentazione tramite connettore Interruttore di posizione della porta Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti) |
| Tipo lampada | Lampada fluorescente, attacco G13 |
| Classe di isolamento | I (conduttore di protezione) |
| Interruttore (tipo) | Interruttore di posizione della porta integrato |
| Light cover | sì |
| Tipo di montaggio corpo illuminante | Fissaggio a vite |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 500 V AC |
| Tensione nominale di isolamento | 500 V DC/1s |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Possibili installazioni | Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto AE, CM, TP: con squadretta universale AE: con guida per allestimento interno |
| Dimensioni | Larghezza: 452 mm Altezza: 117 mm Profondità: 50 mm |
| Range temperatura di esercizio | -15 °C...45 °C |
| Prese di alimentazione | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C...70 °C |
| Tensione nominale di esercizio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Variante presa | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1,2 kg |
| Peso lordo | 1,243 kg |
| Codice tariffa doganale | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descrizione prodotto | SZ Lampada Comfort, LxAxP: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, senza interruttore di posizione della porta, con presa Schuko |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|