

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4173.000**

**Profilo di montaggio 23 x 23 mm**

Stato: 1/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4173.000 - Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Per il montaggio ai profilati orizzontali e verticali dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4173.000
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza	895 mm
Possibili installazioni	<p>In VX sul profilo verticale e orizzontale dell'armadio tramite i blocchetti di fissaggio TS</p> <p>Nel VX SE sul profilo verticale dell'armadio tramite blocchetti di fissaggio in combinazione con i profili adattatori VX</p> <p>In VX SE sul profilo orizzontale/nel tetto tramite blocchetti di fissaggio in combinazione con i profili adattatori VX nella profondità</p> <p>Sul profilato verticale TS: direttamente tramite blocchetti di fissaggio Kombi TS, sul profilato adattatore TS/PS, abbinati alla squadretta di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio o ai blocchetti Kombi PS.</p> <p>Al profilato orizzontale dell'armadio: direttamente tramite la squadretta di fissaggio, i blocchetti di fissaggio o i blocchetti di fissaggio Kombi PS</p>
Adatti per	<p>Tipo di contenitore: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 1.000 mm</p>

## Caratteristiche

---

Confezione	12 pz.
Peso netto	6,528 kg
Peso lordo	6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX 12 Profili di Montaggio 23X23X 1000

## Approvazioni

---

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------