


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4579.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con \varnothing 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	790 mm
Per porte larghe	900 mm
Opzioni di installazione VX SE	In porte con larghezza 900 mm In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nella larghezza del contenitore 800 mm Nella larghezza della porta 800 mm, in combinazione con il listello forato della porta

Caratteristiche

Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 800 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione TP	Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con larghezza 800 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE TP AX Larghezza/profondità: 800 mm
Confezione	20 pz.
Peso netto	8 kg
Peso lordo	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 800 mm, per larghezza porta,: 900 mm L: 790 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------