

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4594.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	290 mm
Per porte larghe	400 mm
Opzioni di installazione VX SE	In porte con larghezza 400 mm
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza 300 mm e altezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nella larghezza del contenitore 300 mm
Opzioni di installazione AX Plastic	In porte con larghezza 400 mm

Caratteristiche

Opzioni di installazione per AX in 3 parti	Nella profondità del contenitore 473 mm
Opzioni di installazione TS	In porte con larghezza 400 mm
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox	Nella profondità dello zoccolo 400 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE AX AX plastica Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Adatti per	Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Confezione	20 pz.
Peso netto	2,94 kg
Peso lordo	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per larghezza porta: 400 mm L: 290 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------