

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4694.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	340 mm
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 400 mm, con chiusura a filo
Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno

Caratteristiche

Opzioni di installazione TP	Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 400 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 400 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP AX Larghezza/profondità: 400 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	20 pz.
Peso netto	3,2 kg
Peso lordo	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS Sbarretta trasversale di montaggio, per VX, TS, VX SE, TP, per piano di montaggio esterno, per L/P: 400 mm L: 340 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------