### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 4696.000 Sbarretta di montaggio

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




# TS 4696.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4696.000	
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.	
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm	
Materiale	Lamiera d'acciaio	
Superficie	Zincato	
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio	
Lunghezza	540 mm	
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 600 mm	
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montago esterno	
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 600 mm, con chiusura a filo In porte con larghezza 600 mm, con chiusura su 3 punti, nella por battente	
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nelle porte con larghezza 600 mm, montaggio nella porta a battente, in combinazione con il listello forato della porta	
Opzioni di installazioni PC	In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio esterno	

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Possibili installazioni IW	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno	
Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montage esterno	
Opzioni di installazione AE	In armadi compatti con larghezza/altezza 600 mm, in combinazio con chassis di allestimento interno AX	
Opzioni di installazione TP	Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'Itezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno pe TP, armadi compatti HD	
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 600 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo	
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Larghezza/profondità: 600 mm	
Adatti per	Sistema zoccolo VX	
Confezione	20 pz.	
Peso netto	5.22	
Peso lordo	5.54	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarate	
Codice tariffa doganale	73269098	
EAN	4028177108158	
E-Number Sweden	E3465252	
ETIM 9	EC002620	

© Rittal 2025 3

#### Caratteristiche

ETIM 8	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025